


低温イージーピールフィルム


MEPL5-500 / MEPL5-100S

保存・運搬に!



ロールタイプ
500m巻き
MEPL5-500

シートタイプ
100枚入り
77mm(幅) × 120mm(長さ)
MEPL5-100S



1536Wellのシール例

接着剥離強度試験 0.3MPa・m 以上
(JIS 剥離強度試験による：従来のシール強度と同等)

特 長




従来より50℃も低い温度で完全接着
110℃ ~ 130℃ 3秒



PP・PSのプレート材質を選ばない両用の完全接着を実現

低い温度での接着のためプレートのリム(wellの入り口が高くなっている部位)を潰さないため、プレートは何回も使用できます。




PPを主体とした特殊樹脂のため接液部の汚染の心配がありません
(耐DMSO対策も万全)



384wellはもちろん1536wellも完全シールできます

従来通り、簡単にフィルムの剥離(剥がす)ができ、再シールできます(イージーピールフィルム)

 MICRONIX マイクロニクス株式会社
laboratory automation system

〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井新荒見24番地1
TEL.0774-46-8303 FAX.0774-41-2771
<http://www.micronix.co.jp>